

Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/70

Термостаты-инкубаторы



Ваша цена

Розница
126 759 руб.*

\$1,491

Оптовая цена
124 718 руб.

\$1,467

* ориентировочная цена на 11.04.2025, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 180
- Диапазон температур, °C: +3...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

```
<div class="content_row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content_col">
<div class="content-area">
<h3>Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/70</h3>
</div>
</div>
<div class="content_col">
<div class="content-area">
<p>Термостат воздушный типа ХТ предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований.</p>
<p>Имеется регистрационное удостоверение №8470; ИМ-7.98000 Минздрава РБ.</p>
<p>Время непрерывного автоматического режима работы термостата – не менее 1000 ч.</p>
<p><strong>Показатели надёжности:</strong></p>
<ul>
<li>Средний срок службы – не менее 7 лет.</li>
<li>Среднее время восстановления – не более 4 ч.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
```

Преимущества

Преимущества воздушного термостата 5 Океанов ХТ-3/70

- Экономный расход электроэнергии.
- Встроенный высокоэффективный модуль охлаждения.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Вывод на дисплей текущей температуры.
- Большой объем рабочей камеры.
- Наличие принудительной циркуляции воздуха внутри рабочей камеры.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Современный дизайн.
- Простота в обращении.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	5 океанов
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	180
Размеры рабочей камеры, мм	500×350×1000
Диапазон температур, °C	+3...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,3
Время нагрева, мин, не более	120
Количество полок	5
Габариты, мм	600×630×1500
Вес, кг	60
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.