

## Вытяжной шкаф с блоком УФО в камере ШВ-Ламинар-С-1,5

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**310 000 руб.**

Оптовая цена  
**276 675 руб.**

 **LAMSYS**  
Управляемый воздух

Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Вытяжной шкаф с блоком УФО в камере ШВ-Ламинар-С-1,5

Вытяжной шкаф ШВ-«Ламинар-С»-1,5 с блоком УФО в камере (КД 532.150, арт. 1R-E.002-15) предназначен для защиты оператора и окружающей среды при работе с химически вредными веществами, исследованиях и экспериментах, сопровождающихся выделением малотоксичных паров и газов. Принцип работы основан на принудительном удалении опасных примесей из рабочей зоны через внешнюю вытяжную систему.

Шкаф используется в клинических, диагностических, стоматологических лабораториях, а также в организациях Роспотребнадзора, ФМБА, на предприятиях пищевой промышленности и в других отраслях. Оборудование не предназначено для работы с опасными и потенциально опасными патогенными агентами и микроорганизмами.

### Особенности

- Цельнометаллическое исполнение корпуса.
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 (возможен вариант из закалённого стекла).
- Регулируемые опоры для точной установки горизонтального уровня.
- Встроенная лампа освещения с защитным экраном.
- Блок евrorозеток в рабочей зоне для подключения приборов.
- Металлические поверхности окрашены порошковой эмалью, устойчивой к дезинфекции.
- Встроенный вытяжной вентилятор.
- Наклонный защитный экран из закалённого стекла с фиксацией в двух положениях.
- Обратный клапан исключает возможность обратного тока воздуха.
- Фланец Ø250 мм для подключения к внешней системе вытяжки.

### Стандартное исполнение

#### Рабочая камера

- Лицевое стекло – распашное, закалённое, с газовыми амортизаторами.
- Металлические боковые панели.
- Освещение рабочей зоны.
- 2 розетки (справа на задней стенке).
- Столешница из нержавеющей стали AISI 304.

#### Блок УФО-облучения

- Установлен в верхней части задней стенки рабочей камеры.

#### Система вытяжки воздуха

- Вытяжной вентилятор.
- Обратный клапан с фланцем Ø250 мм.
- Подключение к вентиляции через металлоулав Ø250 мм (3 м) и 2 хомута (по доп. заказу).

#### Система управления

- Клавишные выключатели с подсветкой для питания, освещения и вентилятора.
- Пульт управления УФО-облучением с антивандальными кнопками и таймером.

#### Подставка

- Рамочная конструкция с полкой для ног.
- Транспортировочные колёса и винтовые опоры для установки.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Размеры рабочей камеры (Ш × Г × В), мм	1 430 × 625 × 665
Параметры электропитания шкафа (напряжение / частота), В / Гц	220 ± 10%; 50 ± 1
Потребляемая мощность шкафа (при скорости воздушного потока 0,5 м/с) без учёта нагрузки на встроенные розетки, Вт	100
Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт	1 000
Параметры воздушных потоков, обеспечиваемые шкафом:	
– объёмный расход воздуха, удаляемого из рабочей камеры, м <sup>3</sup> /ч, не менее	450
– средняя скорость потока воздуха, входящего в шкаф через рабочий проём, м/с, не менее	0,25
Рекомендованные параметры производительности вытяжной системы, м <sup>3</sup> /ч, не менее:	
– при работе с открытым лицевым стеклом	2 000
– при работе с закрытым лицевым стеклом	1 130
Освещённость рабочей зоны, Лк, не менее	1 000

## Преимущества

- Высокая стерильность и надёжность – обеспечивает защиту рабочей зоны от микробиологической контаминации.
- Встроенный блок УФО – эффективная дезинфекция внутренней поверхности камеры после завершения работы.
- Закалённые боковые стекла и триплекс на фасадной панели – повышенная прочность и безопасность при эксплуатации.
- Равномерное ламинарное распределение потоков воздуха – снижение риска перекрёстного загрязнения.
- Использование HEPA-фильтров класса H14 – высокая степень очистки поступающего и удаляемого воздуха.
- Светодиодное освещение рабочей зоны – обеспечивает яркость и энергоэффективность.
- Удобное обслуживание и контроль параметров – предусмотрены датчики воздушных потоков и положение фронтального стекла.
- Эргономичная конструкция рабочей зоны – наклонная лицевая поверхность и съёмные подставки для рук.
- Наличие транспортировочных колёс и винтовых опор – лёгкость перемещения и устойчивость при стационарной установке.
- Соответствие современным санитарным нормам и стандартам GMP – гарантия качества и безопасности эксплуатации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ламинарные системы
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031967.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031967.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031967.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031967.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	1 500 × 755 × 1 880
<b>Вес, кг</b>	126
<b>Электропитание, В</b>	220

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.