

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-4

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. УФК-4



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

КРЭТ
ГРПЗ

Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 5

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/3850 от 29.03.2016

Описание

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-4

Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-4 предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.

Принцип работы такой камеры основан на воздействии УФ-излучения. Источник излучения — бактерицидные лампы мощностью 15 Вт, не продуцирующие озон. При закрытии крышки не происходит перемешивания стерильного и нестерильного воздуха. При открывании дверцы лампы автоматически выключаются.

Лотки вставляются в специальную решётку, на боковых поверхностях решётки имеются крючки, на которых навешивают оттирочные ложки, ортодонтические щипцы, хирургические щипцы.

Можно поставить на стол, можно повесить на кронштейны.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества бактерицидной УФ-камеры КасПЗ УФК-4

- Лотки вставляются в специальную решётку, на боковых поверхностях решётки имеются крючки, на которых навешивают оттирочные ложки, ортодонтические щипцы, хирургические щипцы.
- При открывании дверцы лампа автоматически выключается.
- Большая вместимость.
- Надёжность в работе.
- Средний срок службы: 8 лет.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	УФК-4
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Тип камеры	вертикальная
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	2500
Количество лотков/отсеков	5
Размер лотков/отсеков, мм	195×90×25
Габариты, мм	315×309×630
Вес, кг	10
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	20
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.