


Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-5

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. УФК-5



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

 **КРЭТ**
ГРПЗ

Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 10

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/3850 от 29.03.2016

Описание

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-5

Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-5 для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

Принцип работы такой камеры основан на воздействии УФ-излучения. Источник излучения — бактерицидные лампы мощностью 15 Вт, не продуцирующие озон. УФК может работать непрерывно до 168 часов.

Гарантийный срок эксплуатации камер — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы: 8 лет.

Особенности

- При открывании дверцы лампа автоматически выключается.
- Лотки вставляются в специальную решётку, на боковых поверхностях решётки имеются крючки, на которых навешивают оттисковые ложки, ортодонтические щипцы, хирургические щипцы.
- Можно поставить на стол, можно повесить на кронштейны.

Преимущества

Преимущества бактерицидной УФ-камера КасПЗ УФК-5

- Прозрачная дверца позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры.
- Вместительная камера позволяет хранить больше количество инструментов.
- Средний срок службы: 8 лет.
- Надёжность в работе.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	УФК-5
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Тип камеры	вертикальная
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	2500
Количество лотков/отсеков	10
Размер лотков/отсеков, мм	195×90×25
Габариты, мм	440×421×630
Вес, кг	13
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	20
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.