

## Бидистиллятор Ливам БЭ-2

Дистилляторы    Арт. БЭ-2



### Ваша цена

Розница  
**97 200 руб.**

Оптовая цена  
**87 480 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 2,6
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 2

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Бидистиллятор Ливам БЭ-2

Бидистиллятор Ливам БЭ-2 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из водопроводной путём её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята в пределах от +70 °С до +85 °С, а бидистиллята не более +40 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали AISI 321 / AISI 304. Моноблок с регулируемыми опорами для настольного расположения при желании может быть прикреплён на стену. Кронштейн приобретается отдельно. В комплект поставки входят запасные ТЭН (за отдельную плату возможна поставка оборудования с медными ТЭН), запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги для подвода воды и сбора дистиллята и бидистиллята, соединительные хомуты. Нагревательные элементы:

1-я ступень дистилляции: ТЭН 2,0 кВт 220В (нержавеющая сталь).

2-я ступень дистилляции: ТЭН 1,3 кВт 220В (нержавеющая сталь).

Защитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. Съёмная конструкция камер конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Бидистиллятор Ливам БЭ-2 оснащён встроенным блоком управления и охладителем для получения бидистиллята с температурой не более 40 °С.

Срок службы — не менее 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества бидистиллятора Ливам БЭ-2

- Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.
- Нарботка на отказ — не менее 3 500 часов.
- Гарантийный срок — 12 месяцев.

## Характеристики

| Параметр:                                                | Показатель:   |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Артикул                                                  | БЭ-2          |
| Бренд                                                    | Ливам         |
| Страна бренда                                            | Россия        |
| Тип прибора                                              | бидистиллятор |
| Производительность, л/ч                                  | 2,6           |
| Производительность (бидистиллят), л/ч                    | 2             |
| Расход воды, л/ч                                         | 22            |
| Расход воды при получении бидистиллята, л/ч              | 44            |
| Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см | 5             |
| Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см    | 1,0-1,2       |
| Габариты, мм                                             | 470×280×300   |
| Вес, кг                                                  | 14,5          |
| Вес в упаковке, кг                                       | 16            |
| Габариты в упаковке, см                                  | 510×390×370   |
| Электропитание, В                                        | 220           |
| Потребляемая мощность, Вт                                | 2000          |
| Страна производства                                      | Россия        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.