

## Бидистиллятор Ливам БЭ-8

Дистилляторы    Арт. БЭ-8



### Ваша цена

Розница

**144 000 руб.**

Оптовая цена

**129 600 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Производительность, л/ч: 8
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 8

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Бидистиллятор Ливам БЭ-8

Бидистиллятор Ливам БЭ-8 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из водопроводной путём её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята в пределах от +70 °С до +85 °С, а бидистиллята не более +40 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали. Моноблок с регулируемыми опорами для настольного расположения при желании может быть прикреплён на стену. Кронштейн приобретается отдельно.

Защитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. Съёмная конструкция камер конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Бидистиллятор Ливам БЭ-8 оснащён встроенным блоком управления и охладителем для получения бидистиллята с температурой не более 40 °С.

Срок службы — не менее 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества бидистиллятора Ливам БЭ-8

- Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.
- Гарантийный срок — 12 месяцев.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Артикул                                                  | БЭ-8          |
| Бренд                                                    | Ливам         |
| Страна бренда                                            | Россия        |
| Тип прибора                                              | бидистиллятор |
| Производительность, л/ч                                  | 8             |
| Производительность (бидистиллят), л/ч                    | 8             |
| Расход воды, л/ч                                         | 60            |
| Расход воды при получении бидистиллята, л/ч              | 165           |
| Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см | 5             |
| Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см    | 1-1,2         |
| Габариты, мм                                             | 680×430×470   |
| Вес, кг                                                  | 30            |
| Вес в упаковке, кг                                       | 42            |
| Габариты в упаковке, см                                  | 850×480×640   |
| Электропитание, В                                        | 380           |
| Потребляемая мощность, Вт                                | 6000/11400    |
| Страна производства                                      | Россия        |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.