

## Инкубатор Hettich HettCube 400R

Термостаты-инкубаторы

Арт. 64005



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу

**Hettich**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 199
- Диапазон температур, °C: 0...+65

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2014/1492 от 20.03.2014

## Описание

### Инкубатор Hettich HettCube 400R

HettCube 400R — экономичный и экологически благоприятный инкубатор с хорошо продуманным дизайном. Он создаёт оптимальные условия для роста культур. Благодаря своему объёму и широкому ассортименту принадлежностей, HettCube 400R хорошо подходит для всех фармацевтических, исследовательских и промышленных применений. Для данной модели предусмотрена функция охлаждения и диапазон температур от 0 °C до +65 °C.

Подходит для анализа клинических образцов для выявления бактерий, грибов, дрожжей, незаменим в микробиологических исследованиях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2014/1492 от 20.03.2014.

Потребление энергии инкубатором — 0,046 кВт/ч.

Параметры тацскрина:

- Отображение заданных и фактических значений параметров.
- Точность настройки — 0,1 °C.
- Таймер.
- Опция выбора языка.
- Диаграмма температур с тремя уровнями увеличения (до 4 недель).
- Специальные сценарии в случае отключения питания.
- Журнал, в котором фиксируются открывания двери, часы работы, сигналы предупреждения.
- ПИН-код.
- До 99 программируемых функций.
- Монитор класса 3.2 для выбора температуры.
- Снижение температуры с функцией «Отпуск».
- Программирование внешних устройств через свитчборд (опционально).

Внутренняя камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали марки ASTM 304.

На задней панели установлено отверстие для кабеля диаметром 42 мм.

Для данного инкубатора доступны следующие дополнительные опции:

- Параметры для непрерывной работы функции охлаждения.
- Телескопические системы Hettich Tray System (HTS).
- Дополнительная стойка.
- Стойки размерами L и XL.
- Стойка для чашек Петри.
- Пассивное влагоудаление.
- Стеклопанель.
- Панель подключений на задней стенке.

- Перевешивание дверных петель.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения деталей.

## Преимущества

### Преимущества инкубатора HettCube 400R

- Встроенная функция охлаждения и диапазон температур от 0 °C до +65 °C.
- Высокая точность поддержания температуры по всему объёму камеры.
- Температура поддерживается за счёт теплового излучения, предотвращая возникновение точек перегрева. Культуры не пересыхают, и условия внутри инкубатора однородны, что позволяет достичь воспроизводимых результатов.
- Мягкий воздушный поток внутри камеры.
- Эргономичная рабочая и информационная панель.
- Закруглённые захваты на полках.
- Практичная одноручная работа благодаря автоматическому механизму закрытия: при угле открытия менее 90 ° дверь инкубатора автоматически закрывается благодаря магнитному механизму.
- Множество программируемых параметров.
- Программы и настройки температуры можно переносить на другие модели линейки HettCube без дополнительного программного обеспечения.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:             |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Артикул                                 | 64005                   |
| Бренд                                   | Hettich                 |
| Страна бренда                           | Германия                |
| Отрасли                                 | Здравоохранение         |
| Дополнительный функционал               | есть система охлаждения |
| Объём рабочей камеры, л                 | 199                     |
| Диапазон температур, °C                 | 0...+65                 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,1                     |
| Время нагрева, мин, не более            | 4,5                     |
| Количество полок                        | 3                       |
| Максимальный шум, дБ                    | 44                      |
| Габариты, мм                            | 710×825×1425            |
| Вес, кг                                 | 128                     |
| Потребляемая мощность, Вт               | 220-240                 |
| Страна производства                     | Германия                |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.