

## Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-08

Офтальмоскопы    Арт. ОР-3Б-08



- Тип прибора: ручной
- Особенности: есть осветительный блок, есть световод

 ЗОМЗ

Временно не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10601 от 20.04.2011

Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-08 «Блик»

Офтальмоскоп предназначен для офтальмокопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диафаноскопического исследования глазного яблока.

Необходим в глазных и оптометрических кабинетах больниц и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифференцированных диагнозов.

ЗОМЗ ОР-3Б-08 работает от сети. В комплектацию входит максимальный набор линз и насадок, а также есть два световода и осветительный блок.

### Комплектация ЗОМЗ ОР-3Б-08 «Блик»

Составные части прибора

ОР-3Б-08

Насадка для прямой офтальмоскопии

1

Насадка для обратной офтальмоскопии

1

Насадка бинокулярная

1

Насадка диафаноскопическая

1

Насадка щелевой лампы

1

Линза офтальмокопическая 15 дптр

1

Линза офтальмоскопическая 20 дптр

1

Линза офтальмоскопическая 29 дптр

1

Линза 3 дптр

1

Блок осветительный

1

Световод

2

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Артикул</b>	ОР-3Б-08
<b>Бренд</b>	ЗОМЗ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога
<b>Тип прибора</b>	ручной
<b>Особенности</b>	есть осветительный блок, есть световод
<b>Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, + дптр</b>	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
<b>Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, - дптр</b>	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
<b>Рефракция офтальмологических линз, дптр</b>	15; 20; 29
<b>Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой офтальмоскопии</b>	круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зелёный
<b>Диафрагмы и светофильтр насадки для обратной офтальмоскопии</b>	большой круг, средний круг, малый круг,

сине-зелёный

**Диафрагмы и светофильтр насадки щелевой****лампы**

большой круг, средний круг, малый круг, щель,

синий

**Диапазон регулировки межзрачкового****расстояния бинокулярной насадки, мм**

54-72

**Страна производства**

Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.